

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, SK 40, Vpenjalna širina: 1-13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek. Notranji navoj za ročno vpenjanje.

**Uporaba:**

Vpenjanje svedrov, grezil in povrtal na rezkalnih strojih.

**Obseg dobave:**

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	43 mm
Nadomestni vpenjalni ključ	SW6
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Oblika	A
maksimalni zatezni moment $M_{d\ maks}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

## Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 6 mm	627481 6
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40