

**WEKEM®****Teflonski tesnilni trak, 12 m, Tip: FINE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Razred artikla	08G

**Opis****Izvedba:**

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. **Popoln površinski kontakt** zagotavlja **100-odstotno tesnost**. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanke tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

**Uporaba:**

Tesnilni trak za navoje PTFE FRp, možnost uporabe do 3/8 cole pri: zraku, dušiku, plinu do maks. 5 barov, tekočem plinu, pitni vodi do maks. 16 barov, možnost uporabe do 100 barov (pri 200 °C do maks. 16 barov).

**Napotek:**

Navojne dele je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392.

**Tehnični opis**

Debelina	0,1 mm
Oznaka proizvajalca	FRp

Za vrsto navoja	fina
Širina	12 mm
Temperaturno območje uporabe	-240 °C
Dolžina	12 m
Barva	bela
Temperatura skladiščenja	20 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	60 mesec
Kemična osnova	Politetrafluoroetilen (PTFE)
Lastnost	Negorljivo
Lastnost	Ne postane krhko
Lastnost	Se ne lepi
Značilnost blagovnega imena	12 m
Vrsta izdelka	Tesnilni traki