

**Pravokotni stružni nož, HSS Co 10, Višina×širina: 16X10XLmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	295060 16X10XL
GTIN	4045197271334
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

Višina in širina: toleranca **h14**. **HSS Co 10** (10 % kobalta).

Pravokotni stružni noži, po DIN 4964, oblika D.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Tehnični opis

Širina	10 mm
Višina	16 mm
Dolžina	200 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Stružni noži