

Garant**SC.T 120404, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260765 HB7020
GTIN	4045197699763
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7020 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7020

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje