

Garant**SC.T 120408, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Razred artikla	21G

Opis

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Zvrst	HU7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje