

Garant**Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOET110404 FR, za rezkarje Softcut®, PKD****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215428 ALU
GTIN	4069515039154
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

PKD rezkalna ploščica z enim rezilom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5,5 \text{ mm}$.

$a_{p \text{ max}} = 3 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z na zob	0,1 mm
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	AOET110404 FR
Zvrst	PKD
Rezalni material	PKD

Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	1000 m/min	N
suho	primerno		