

Garant**Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOET110402 FR, za rezkarje Softcut®, HU7810****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215422 ALU
GTIN	4069515039116
Razred artikla	2A1

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f_z na zob	0,1 mm
Tip	ALUMINIJ
ISO-oznaka obračalne ploščice	AOET110402 FR
Zvrst	HU7810-1
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	850 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	750 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	600 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		