

Garant**Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOMT110404 SR, za rezkarje Softcut®, HB7510-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215444 ST1400
GTIN	4069515039222
Razred artikla	2A1

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p \max} = 5,5$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,18 mm
Radij rezila	0,4 mm
Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	AOMT110404 SR
Zvrst	HB7510-1
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	340 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		