

Garant**Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOMT110412 ER, za rezkarje Softcut®, HB7520-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215439 ST900
GTIN	4069515039215
Razred artikla	2A1

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ST900
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f_z na zob	0,15 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	AOMT110412 ER
Zvrst	HB7520-1
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		