

Garant**Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOMT110412 ER, za rezkarje Softcut®, HB8630****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215463 INOX
GTIN	4069515039307
Razred artikla	2A1

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,13 mm
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	AOMT110412 ER
Zvrst	HB8630
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		