

Garant**Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOMT110408 ER, za rezkarje Softcut®, HB7930-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215472 TI
GTIN	4069515039321
Razred artikla	2A1

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Tip	Ti
Podajanje f_z na zob	0,12 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	AOMT110408 ER
Zvrst	HB7930-1
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		