

Garant

Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOMT110412 TR, za rezkarje Softcut®, HB7830-1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215487 UNI
GTIN	4069515039383
Razred artikla	2A1

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	AOMT110412 TR
Zvrst	HB7830-1
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

Podatkovni list

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		