

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	E12M STF CR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Srednji premik $L_3$	8 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	15 mm
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave $L_1$	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11,5 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500