

Garant**Keramična brusna telesa Trikotnik (poševno), groba, Tip: 1010TA****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	501515 1010TA
GTIN	4069515040044
Razred artikla	58F

Opis**Izvedba:**

Keramična brusna telesa (brusna zrna iz korunda, vezana v keramiki) so **najpogostejše uporabljena drsna brusna telesa** in se lahko **uporabljajo univerzalno. Zelo visoka gostota in dober učinek brušenja.**

Visokozmogljiva izvedba za **kratek čas obdelave**. Majhna lastna obraba, dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za **hitro posnemanje zarobka, zaokrožanje** robov in kot **predhodni korak za poliranje jekla, plemenitega jekla** in drugih **jeklenih zlitin**. Primerno tudi za grobo obdelavo umetne mase in nž-kovin, z nevarnostjo hitrejšega nabiranja umazanije na brusnih telesih in slabšega učinka brušenja.

Oblika **trikotnika (poševno)** je najbolj univerzalna oblika.

Tehnični opis

Opis oblike	Trikotnik (poševno)
Serija	GMT
Stopnja preciznosti	groba
Dolžina	10 mm
Višina	10 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	groba
Vsebina	3 kg

Vrsta izdelka

Brusno telo

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		