

Garant**SC.T 09T304, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Razred artikla	21G

Opis

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Zvrst	HB7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje