

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Garnitura navojnih vložkov, 10-delna oz. 20-delna, 1,5×D, Vrsta navoja/
velikost navoja: M10X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082812 M10X1
GTIN	4250361203268
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Metrični navojni vložki iz žice iz nerjavnega plemenitega jekla, oblikovane v obliki vzmeti. Neprekinjeni prosti ovoji, vpenjalni zatič se po namestitvi odlomi na zarezi (želeno mesto). Optimizirana izvedba z delom za vstavljanje, ki omogoča, da se vložek vstavi in privije v izvrtino kot vijak.

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz **plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam.** Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo **trajne** vijakačne zveze najvišje kakovosti, **za vse obratovalne obremenitve** (statične, dinamične) z **idealnim prenosom sile.** Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

Uporaba:

Za ekonomično **popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev** in kot konstrukcijski element za **ojačitev navojev** pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

Garnitura, 10-delna.

Napotek:

Samorezni navojni vložki in druge dimenzije so dobavljivi po ponudbi.

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.

Tehnični opis

Vrsta navoja	M10×1
Vsebina garniture	10
Korak navoja	1
Značilnost blagovnega imena	1,5×D
Maksimalna globina navoja	1,5×D
Vrsta izdelka	Navojni vložki

Pribor

Vgradno vreteno Vrsta navoja/velikost navoja M10X1	082808 M10X1
--	--------------