



Paletni viličar, Dolžina vilic: 1150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919913 1150
GTIN	4069515040280
Razred artikla	96D

Opis

Izvedba:

Ročni paletni viličar za ergonomičen transport blaga. Ogrodje in vilice so v protitorzijski izvedbi z nosilnim pokrovom. Čvrsta ojnica iz jeklene cevi s protiležajem za potiskanje. Udobna vožnja, dviganje in spuščanje z ergonomičnim ročajem. Valji na vilicah, Tandem, poliuretan, rdeča, Ø 80×70 mm, krmilna kolesca iz gume.

Lakiranje:

Prometno rdeča RAL 3020, **prašno barvano**.

Tehnični opis

Nosilnost	2500 kg
Material valjev	Tandem, poliuretansko rdeča
Območje hoda	85 - 200 mm
Dolžina vilic	1150 mm
Barva	Prometno rdeča RAL 3020
Masa	68 kg
Material koles za zavijanje	Polna guma

Podatkovni list

Dolžina	1540 mm
Ø valjev na vilicah	80×70 mm
Širina vilic	160 mm
Tehtnica	ne
Širina	540 mm
Vrsta izdelka	Paletni viličar