



Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302520 40
GTIN	4250122600855
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Celotna dolžina L: 209 mm

Dolžina trna za rezkarje L₃ s sojemalnim obročem: 27 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 41 mm

Navoj M: M24

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861: 40

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870: 40

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	41 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	27 mm
Celotna dolžina L	209 mm

Ø trna d ₁	40 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	40
Navoj M	M24
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni Ø D ₁	40 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm	309870 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50