



Krožna žična ščetka Medeninasta žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 150X22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	570250 150X22
GTIN	4017359014172
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	33 mm
Ø reducirnega obroča	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Ø izvrtine d ₁	40 mm
Širina ščetke	20 mm
Material obloge	medeninasta žica

Podatkovni list

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka