

**Garant****SC.T 120404, Zvrst: HU7310**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 120404 HU7310 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HU7310

Lomilec odrezkov: AM

Toleranca: G

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 4 mm

Podajanje f: 0,05 - 0,5 mm/v

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AM
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	N
Zvrst	HU7310

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje