



Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB, BT 40 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 18mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302610 18
GTIN	4250122612865
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Vpenjalni Ø D ₁	18 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm	309900 16