

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	E10K STFCCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Srednji premik L_3	6 mm
Dolžina glave L_1	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	9,6 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500