

Garant**SC.T 120404, Zvrst: HB7310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7310 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7310

Lomilec odrezkov: AM

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,1 - 4 mmPodajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v**Tehnični opis**

Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	AM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	N
Zvrst	HB7310

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje