

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Srednji premik $L_3$	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	AH16Q STFPCR/L11
Dolžina glave $L_1$	25 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	18 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500