

atlas[®]

**Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve FLASH 6905 XP[®] BOA, S3,
Evropska velikost čevlja: 40**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092023 40
GTIN	4043692441405
Razred artikla	09B

Opis

Izvedba:

Dinamični varnostni čevlji FLASH s posebej zračno prepustnim, vodoodbojnim zgornjim materialom in brezšivnim sprednjim delom. Visoka absorpcija energije zaradi sistema INNOFLEX in dinamične podpore pri gibanju. Idealno za trda industrijska tla. Širina 10. Na voljo je sistem z več širinami.

- **Zgornji material Sportline.**
- **Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujoč aktivni funkcionalni podlogi X.**
- **Odpornost proti prodiranju brez kovin s vmesnim podplatom XP[®].**
- **Aluminijasta kapica.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, vložek za razbremenitev tlaka in odzivna tehnologija podplata.**
- **Sistem podplata MPU[®] INNOFLEX s prilagodljivimi utori za naraven občutek pri hoji in tehnologija Cloudzone v peti, ki absorbira visoke udarne sile.**
- **ESD-izvedba.**

Škornji z zapiralom BOA.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tehnični opis

Podatkovni list

Spol	moški
Lastnost	Vrtljivo zapiralo
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Evropska velikost čevlja	40
Varnost proti prerezanju	Tekstil
Material zaščitne kapice	Aluminij
Barva	črna
Serija	FLASH
Razred zaščite	S3
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Lastnosti pete	Podplat Rebound
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji