

atlas

**Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve FLASH 6905 XP® BOA, S3,
Evropska velikost čevlja: 41**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092023 41
GTIN	4043692441412
Razred artikla	09B

Opis

Izvedba:

Dinamični varnostni čevlji FLASH s posebej zračno prepustnim, vodoodbojnim zgornjim materialom in brezšivnim sprednjim delom. Visoka absorpcija energije zaradi sistema INNOFLEX in dinamične podpore pri gibanju. Idealno za trda industrijska tla. Širina 10. Na voljo je sistem z več širinami.

- **Zgornji material Sportline.**
- **Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujoč aktivni funkcionalni podlogi X.**
- **Odpornost proti prodiranju brez kovin s vmesnim podplatom XP®.**
- **Aluminijasta kapica.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, vložek za razbremenitev tlaka in odzivna tehnologija podplata.**
- **Sistem podplata MPU® INNOFLEX s prilagodljivimi utori za naraven občutek pri hoji in tehnologija Cloudzone v peti, ki absorbira visoke udarne sile.**
- **ESD-izvedba.**

Škornji z zapiralom BOA.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tehnični opis

Podatkovni list

Serija	FLASH
Spol	moški
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Material zaščitne kapice	Aluminij
Varnost proti prerezanju	Tekstil
Razred zaščite	S3
Lastnost	Vrtljivo zapiralo
Evropska velikost čevlja	41
Barva	črna
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Lastnosti pete	Podplat Rebound
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji