

Garant

Cargo Scooter, Tip: CS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	915650 CS
GTIN	4069515040761
Razred artikla	9GZ

Opis

Izvedba:

Stabilen skiro za hiter in varen notranji prevoz orodja in materialov. Zaščiteno pred prevrnitvijo zahvaljujoč 3 kolesom, Ø 200 mm, s TPU tekalno plastjo, ki ne pušča sledi, minimalnim kotalnim uporom, nizkim hrupom pri vožnji in zaščito. Nožna plošča z neдрsečo površino za varen položaj stopala. Z nožno zavoro in zvoncec je krmilo mogoče fiksirati z obešanko. Ročaj z 2K Haptoprene premazom za največje udobje – tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Praktična nakladalna ploščad z bambusovo ploščo in odstranljivim varnostnim lokom. Z dvostransko luknjasto steno 9×9 mm v rastru po 37 mm za namestitev kavljev in držal GARANT easyFix ter pribora za luknjaste stene. S predalom pod nakladalno površino.

Dodatni pribor:

Nastavek za predal št. 915660; vpenjalo L-BOXX® št. 915663; obešanka št. 085880, vel. 30.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Napotek:

Skirio Cargo Scooter samo za notranji prevoz. Ni dovoljeno uporabljati v prometu. **Uporabljajte samo na ravnih površinah.**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Podatkovni list

Masa	47 kg
Širina	700 mm
Nosilnost nakladalne površine	50 kg
Višina	988 mm
Ø koles	200 mm
Dolžina	1510 mm
Zavora	da
Nosilnost	200 kg
Dolžina površine	592 mm
Širina površine	697 mm
Material odlagalne plošče	Bambus
Material roba	tiha tekalna plast TPU
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	Voziček s stopalno površino