

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Srednji premik L_3	17 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	28 mm
ISO-oznaka držala	AH25R STFPCR/L16
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave L_1	40 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500