


Garant

Mini rezalna ploščica za izstruževanje navoja, notranja desna, HB720, Korak: 0,5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270140 0,5
GTIN	4045197560643
Razred artikla	211

Tehnični opis

Središčna razdalja konic L_3	3,86 mm
Minimalno pristavljanje h_{min}	0,29 mm
Velikost \varnothing ploščice d	6 mm
Korak	0,5 mm
Čelna razdalja navojnih konic Y	0,35 mm
Kot vzpona	1 stopinj
Število prehodov	4 - 6
Debelina ploščice T	3,8 mm
Vrsta navoja	M/MF
Zvrst	HB720
Kot profila	60 stopinj

Standard	DIN 13
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		