

**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Razred artikla	25U

Opis**Izvedba:**

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 10 mm

ISO-oznaka držala: A10L STLCR/L11

Nastavitveni kot κ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: TC.. 1102..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 12 mm

Srednji premik L_3 : 6,2 mm

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
Srednji premik L_3	6,2 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 4
ISO-oznaka držala	A10L STLCR/L11
Celotna dolžina L	140 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	10 mm

Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4	269022 4
Vpenjalni vijak	269407
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8