

Pisarniška miza z električnim nastavljanjem višine, Širina: 1600mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	974025 1600
GTIN	2050002086319
Razred artikla	91Q

Opis

Izvedba:

Pisarniška miza z elektromotornim nastavljanjem višine s pomočjo upravljalnega elementa. Osnovna konstrukcija iz prašno barvanega, privitega jeklenega okvirja. Vpenjanje mizne plošče z neposredno vijačno zvezo z okvirjem in dvema asimetrično razporejenima nosilcema profila. Ogrodje je v celotnem predelu nog brez traverze, s tem je možen uvoz s predalniki na kolesih do višine 560 mm. Hitrost pomika nastavljanja višine 38 mm/sekundo (brez obremenitve). S spominsko funkcijo s 4 pomnilniškimi mesti. Razvoj hrupa pod 50 dB. Sani z nastavnimi drsniki za izravnavo višine 10 mm. Vključno z zaščito nakladanja zaradi merjenja upornosti. Mizna plošča iz melamina z okrasno površino, debelina 25 mm.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 za osnovno konstrukcijo, DIN 60335-1 za električno varnost.

Lakiranje:

Okrasna mizna plošča na voljo v 5 barvah: Kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

Podnožje na voljo v 3 barvah: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva.

Napotek:

Uporaba mizne plošče v kovinsko sivi barvi se zaradi močne odsevnosti odsvetuje.

Tehnični opis

Globina	800 mm
Območje nastavljanja višine	650 - 1270 mm
Širina	1600 mm

Podatkovni list

Masa	60 kg
Debelina delovne plošče	25 mm
Maksimalna nosilnost	70 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	25 mm
Izbira barv	Dekor: Kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Izbira barv	Kovina: bela, aluminijasto srebrna, kovinsko siva
Vrsta izdelka	Pisarniške mize