

**LED žepna svetilka, črne barve z baterijami, Tip: 265****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081533 265
GTIN	4045197606778
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Kakovostna, obstojna in robustna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Najnovejša LED tehnologija z izredno svetilnostjo.**

- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **Z gumo prevlečen gumb.**

S **fokusirno** glavo svetilke.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081557 LR20.

Vrsta IP-zaščite: IP X4

Svetlobni tok: 190 lm

Čas obratovanja: 20 h

Število vključenih baterij: 2

Tip baterij: LR20

Celotna dolžina: 265 mm

Ø glave: 58 mm

Tehnični opis

Čas obratovanja	20 h
-----------------	------

Ø glave	58 mm
Svetlobni tok	190 lm
Tip baterij	LR20
Število vključenih baterij	2
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Celotna dolžina	265 mm

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR20	081556 LR20
---	-------------