


Garant

Mini rezalna ploščica za izstruževanje, notranja, brez vodilnega roba desna, HB720, Ø Dmin: 11mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270020 11
GTIN	4045197560117
Razred artikla	21I

Tehnični opis

Minimalni Ø D _{min}	11 mm
Debelina ploščice T	4 mm
maksimalna globina rezanja t _{maks}	2,3 mm
Središčna razdalja konic L ₃	6,7 mm
Velikost Ø ploščice d	8 mm
Cepilni kot α	70 stopinj
Podajanje f	0,02 - 0,03 mm/v
Radij R	0,2 mm
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	0,15 - 0,5 mm
Prevleka	TiCN
Zvrst	HB720
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		