

HOLEX**Stružni nož, širok nevtralni podoben DIN 4976 (ISO 4), P20/K25, Višina držala: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296605 12
GTIN	4045197519498
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Karbidna trdina – držala nožev s trdoto 700–800 N/mm² in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni z ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z borkarbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

Višina držala h	12 mm
Širina rezila	12 mm
Celotna dolžina	100 mm
Širina držala b	12 mm
Rezalni material	P20/K25
Vrsta izdelka	Stružni nož

