

Garant

Mini rezalna ploščica za zarezovalno struženje, notranja, DIN 472 desna, HB720, Ø D_{min} / širina utora m (H13): 8/1,1mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270110 8/1,1
GTIN	4045197560353
Razred artikla	21I

Tehnični opis

Podajanje f	0,02 - 0,03 mm/v
maksimalna globina rezanja t _{maks}	1 mm
Središčna razdalja konic L ₃	4,8 mm
Debelina ploščice T	3,6 mm
Minimalni Ø D _{min}	8 mm
Širina zareze w	1,2 mm
Velikost Ø ploščice d	6 mm
Širina utora m (H13)	1,1 mm
Zvrst	HB720
Utori po standardu	DIN 472
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		