

Garant**Mini rezalna ploščica za kopirno struženje, notranja desna, HB720, \varnothing Dmin: 11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270040 11
GTIN	4045197560155
Razred artikla	21I

Tehnični opis

Minimalni \varnothing D _{min}	11 mm
Debelina ploščice T	4,1 mm
Cepilni kot α	43 stopinj
Središčna razdalja konic L ₃	6,7 mm
Podajanje f	0,02 - 0,03 mm/v
Velikost \varnothing ploščice d	8 mm
maksimalna globina rezanja t _{maks}	2,3 mm
Radij R	0,2 mm
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	0,15 - 0,5 mm
Zvrst	HB720
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		