

**HOLEX****Nož za notranje struženje desni podoben DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, 4-kotno držalo: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296325 25
GTIN	4045197518545
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

**Karbidna trdina** – držala nožev s trdoto 700–800 N/mm<sup>2</sup> in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni z ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z borkarbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

**Uporaba:**

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

**Pazi:**

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).

**Tehnični opis**

za izvrtine od Ø	43 mm
4-kotno držalo	25 mm
Celotna dolžina	300 mm
Rezalni material	P20/K25
Vrsta izdelka	Stružni nož

