

**Garant****Mini nož za notranje struženje, jeklo, desni, Previsna dolžina L1/velikost ploščice d: 12/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Razred artikla	21V

**Opis****Izvedba:**

- S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Preprosta zamenjava rezalne ploščice.

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	279815 10
Velikost ploščice	06 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	12 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	15,6 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 10	279815 10
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500