

Garant**Mini nož za notranje struženje, jeklo, desni, Previsna dolžina L1/velikost ploščice d: 12/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Razred artikla	21V

Opis**Izvedba:**

- S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
- Preprosta zamenjava rezalne ploščice.

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	12 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 11
Velikost ploščice	08 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Višina vpenjanja L ₂	15,6 mm
Serijska	Mini
Ø držala D _s	16 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 11	279815 11
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500