

**Nož za notranje struženje desni podoben DIN 4953, HSS E, Ø držala: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296300 10
GTIN	4045197189042
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

**HSS/E** – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

**Tehnični opis**

za izvrtine od Ø	20 mm
Ø držala	10 mm
Celotna dolžina	160 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož