


Garant**Mini rezalna ploščica za izstruževanje navoja, notranja desna, HB720, Korak: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270140 2
GTIN	4045197560568
Razred artikla	21I

Tehnični opis

Korak	2 mm
Središčna razdalja konic L_3	6,47 mm
Število prehodov	7 - 12
Čelna razdalja navojnih konic Y	1,1 mm
Kot vzpona	2,5 stopinj
Minimalno pristavljanje h_{min}	1,15 mm
Debelina ploščice T	4,2 mm
Velikost \varnothing ploščice d	8 mm
Vrsta navoja	M/MF
Zvrst	HB720
Kot profila	60 stopinj

Standard	DIN 13
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		