

**Garant**

**Mini rezalna ploščica za zarezovalno struženje, notranja, DIN 472 desna, HB720, Ø Dmin / širina utora m (H13): 11/0,9mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270110 11/0,9
GTIN	4045197560384
Razred artikla	211

**Tehnični opis**

Minimalni Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Širina zareze w	0,93 mm
Središčna razdalja konic L <sub>3</sub>	6,7 mm
Debelina ploščice T	4 mm
Podajanje f	0,02 - 0,03 mm/v
Velikost Ø ploščice d	8 mm
maksimalna globina rezanja t <sub>maks</sub>	1,5 mm
Širina utora m (H13)	0,9 mm
Zvrst	HB720
Utori po standardu	DIN 472
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		