

**HOLEX****Notranji kotni stružni noži desni podoben DIN 4954, HSS E, Ø držala: 10Rmm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	296400 10R
GTIN	4045197189257
Razred artikla	22E

## Opis

### Izvedba:

Vse velikosti **zvarjene**.

### Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

**HSS/E** – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z visoko natezno trdnostjo.

## Tehnični opis

za izvrtine od Ø	20 mm
Ø držala	10 mm
Celotna dolžina	160 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta izdelka	Stružni nož