

Garant**Držalo, Ø d = 4 mm, Ø DS: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270200 10
GTIN	4045197465610
Razred artikla	21V

Opis**Rezervni del:**

Vpenjalni vijak art. 279815 3.

Tehnični opis

Ø glave D ₁	14 mm
Ø držala D _s	10 mm
Višina vpenjanja L ₂	8,8 mm
Celotna dolžina L	65 mm
Področje uporabe	radialno notranje zarezovanje
Ø notranjega vpenjanja D	4 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø d = 4 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 3	279815 3
-----------------------	----------