


Garant

Mini rezalna ploščica za zarezovalno struženje, notranja desna, HB720, Ø D_{min}/w: 8/2,0mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270090 8/2,0
GTIN	4045197560223
Razred artikla	211

Tehnični opis

Središčna razdalja konic L ₃	4,8 mm
Velikost Ø ploščice d	6 mm
Podajanje f	0,02 - 0,03 mm/v
maksimalna globina rezanja t _{maks}	1 mm
Minimalni Ø D _{min}	8 mm
Širina zareze w	2 mm
Debelina ploščice T	3,6 mm
Zvrst	HB720
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	60 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		