

**Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 4963, HSS E, Ø držala: 8mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 297120 8      |
| GTIN                  | 4045197190635 |
| Razred artikla        | 22E           |

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti **zvarjene**.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.

**HSS/E** – na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z veliko natezno trdnostjo.

**Tehnični opis**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Širina rezila                       | 2 mm        |
| maksimalna globina zarez $t_{maks}$ | 4 mm        |
| za izvrtine od Ø                    | 16 mm       |
| Ø držala                            | 8 mm        |
| Celotna dolžina                     | 140 mm      |
| Rezalni material                    | HSS E       |
| Vrsta izdelka                       | Stružni nož |