

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/11mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Dolžina glave L_1	22,8 mm
ISO-oznaka držala	A10K STFCCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500