



## Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB, BT 50 kratek, Vpenjalni $\varnothing$ D1: 32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302660 32
GTIN	4250122615859
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Vsa držala brunirana.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	105 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	32
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
Zunanji $\varnothing$ D	72 mm
Trn za rezkarje	BT 50 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 32 mm	309900 32