

LOCTITE**Sredstvo za tesnjenje površin, 50 ml, Tovarniška številka: 5970**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083331 5970
GTIN	4058093009062
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. **Popoln površinski kontakt** zagotavlja **100-odstotno tesnost**. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanki tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

Uporaba:

Silikon. Za nadomeščanje plutovinastih in papirnih tesnil, odporno proti vibracijam.

Napotek:

Površine je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art 083392.

Tehnični opis

Funkcionalna trdnost po	12 h
Oznaka proizvajalca	LOCTITE 5970
Kemična osnova	Alkoksi silikon

Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Primerno za material	kovinski
Primerno za material	Umetna masa
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Temperaturno območje uporabe	-55 - 200 °C
Vnetišče	100 °C
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Lastnost	oljeodporna
Oblika	pastozno
Minimalni odlomni moment	7 Nm
Količina polnjenja	50 ml
Primerno za področje uporabe	Povezava s prirobnico
Barva	črna
Maksimalna velikost reže	0,25 mm
Razred trdnosti	Manj trdno
Gostota	1,4 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo