

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Dolžina glave L_1	26,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	9 mm
ISO-oznaka držala	A12L STF CR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Celotna dolžina L	140 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500